



Ripristina velocemente tutte le filettature rovinate.

- Rapidamente adattabile a qualsiasi diametro
Usò esterno (Nes 1, Nes 2, Nes 3)
Usò interno (Nes 21, Nes 22, Nes 23, Nes 24, Nes 25)
- Utilizzabile su tutte le filettature con angolo
60° (Metriche - UNC - UNF - NPT)
55° (BSW - BSF - BSP)
- Automaticamente pronto per qualsiasi passo
- Utilizzabile anche su filettature sinistre
- Lame sostituibili



MODALITA' D'USO NES ESTERNO



N.B. Per sostituire le lame (B) occorre estrarre la spina (C), sollevare le lame il più possibile ed estrarre la spina (D).

NES 1

Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 1A-60°	da 4 a 18 mm da 5/32" a 11/16"	Metrici UNC-UNF-NPT	61x62x23 mm	225 g
NES 1A-55°	da 5/32" a 11/16"	BSW-BSF-BSP		
Riferimento x lame		Passi	Durezza	
NES LR 1A-60° NES LR 1A-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP	58 RC 58 RC	

NES 2

Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 2-60°	da 17 a 38 mm da 11/16" a 1 1/2"	Metrici UNC-UNF-NPT	105x110x32 mm	545 g
NES 2-55°	da 11/16" a 1 1/2"	BSW-BSF-BSP		
Riferimento x lame		Passi	Durezza	
NES LR 2-60° NES LR 2-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP	58 RC 58 RC	


Per passi inferiore a 1,5 mm o 17 passi per pollici, richiedere le specifiche lame sottili

NES 3


Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 3-60°	da 32 a 128 mm da 1 1/4" a 5"	Metrici UNC-UNF-NPT	305x130x44 mm	1950 g
NES 3-55°	da 1 1/4" a 5"	BSW-BSF-BSP		
Riferimento x lame		Passi	Durezza	
NES LR 3-60° NES LR 3-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP	58 RC 58 RC	

Per passi inferiore a 3,5 mm o 7 passi per pollici, richiedere le specifiche lame sottili


MODALITA' D'USO NES INTERNO



Ruotare il pomello zigrinato (K) per ritrarre completamente la lama (B). Inserire il NES INTERNO nella filettatura da riparare.



Ruotare il pomello zigrinato (K) per estendere la lama mandandola in appoggio sulla filettatura danneggiata.




Ruotare il NES INTERNO (come mostrato in figura) nella direzione che si desidera.

NES 21



Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 21-60°	da 8 a 11 mm da 5/16" a 7/16"	Metrici UNC-UNF-NPT	109x45x18 mm	160 g
NES 21-55°	da 5/16" a 7/16"	BSW-BSF-BSP	Astina di manovra 116	
Riferimento x lame		Passi		Durezza
NES LR21 21-60° NES LR 21-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP		58 RC 58 RC

NES 22



Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 22-60°	da 12 a 16 mm da 1/2" a 5/8"	Metrici UNC-UNF-NPT	109x45x18 mm	170 g
NES 22-55°	da 1/2" a 5/8"	BSW-BSF-BSP	Astina di manovra 116	
Riferimento x lame		Passi		Durezza
NES LR 22-60° NES LR 22-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP		58 RC 58 RC

NES 23



Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 23-60°	da 16 a 20 mm da 11/16" a 13/16"	Metrici UNC-UNF-NPT	111x53x21 mm	250 g
NES 23-55°	da 11/16" a 13/16"	BSW-BSF-BSP	Astina di manovra 130	
Riferimento x lame		Passi		Durezza
NES LR 23-60° NES LR 23-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP		58 RC 58 RC

NES 24



Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 24-60°	da 22 a 32 mm da 7/8" a 11/4"	Metrici UNC-UNF-NPT	136x64x27 mm	450 g
NES 24-55°	da 7/8" a 11/4"	BSW-BSF-BSP	Astina di manovra 161	
Riferimento x lame		Passi		Durezza
NES LR 24-60° NES LR 24-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP		58 RC 58 RC

NES 25



Riferimento	Diametri	Passi	Dimensioni	Peso
NES 25-60°	da 32 a 54 mm da 11/4" a 21/8"	Metrici UNC-UNF-NPT	163x81x38 mm	950 g
NES 25-55°	da 11/4" a 21/8"	BSW-BSF-BSP	Astina di manovra 192	
Riferimento x lame		Passi		Durezza
NES LR 25-60° NES LR 25-55°		Metrici, UNC, UNF, NPT BSW-BSF-BSP		58 RC 58 RC